

BANZAI®

Formula VECTOR

ホイール balancer フォーミュラーベクトル シリーズ

V9900

V9800

V9600

快適さと安心の足回りで、
ゆとりあるドライブへ誘う。



標準付属品及びオプション一覧

No	型 式	品 名	V9901/2	V9801/2	V9601/2
1		センターコーン 1,2,3	○	○	○
2	V38-AD-SC	リテーナーキャップ	○	○	○
3	V38-AD-SCR	当てゴム	○	○	○
4	V38-AD-QH	Φ38 クイックハンドル・ リング	○	○	○
5		ウエイトブライヤー	○	○	○
6		スプリング	○	○	○
7		キャリブレーション ウエイト	○ 150g	○ 150g	○ 150g
8	RWC-W	ロールウエイト	○	—	—

No	型 式	品 名	V9901/2	V9801/2	V9601/2
9		リム巾ゲージ	☆	☆	☆
10	V38-H-MC1	2輪車用 アダプターセット	☆	☆	☆
11	V38-AD-LT	センターコーン アダプターセット トラック用	☆	☆	☆
12		ユニバーサル センターコーン アダプター Φ54~94mm各種 ^{※1}	☆	☆	☆
13		ユニバーサル フランジアダプター ^{※2}	☆	☆	☆

※1 ユニバーサルセンターコーンアダプターについてはお問合せください。
※2 輸入車用のユニバーサルフランジアダプターについてはお問合せください。

○ 標準付属品 ☆ オプション品 — 適用不可

オプション

WL-860

ホイールリフター 75kg

- 上下の昇降以外に、左右ヘスライドできる構造になっており、ホイールのセットが容易にできます。
- 重量が重いホイールのバランス測定を行う際、作業者への負担を低減させることができ、年配や女性の整備士でも容易に作業ができます。



駆 動 方 式	エアシリンダー
使 用 エ ア 圧	0.69~0.97MPa
クランプ中心調整範囲	地上高 690~720mm
タイヤ外径	580~860mm
クランプ 能力範囲	タイ ヤ 幅 380mmまで
	ホイール重量 (タイヤ含む) 75kgまで
本 体 寸 法	1,055×1,115×730mm
本 体 重 量	約 66kg
電 源	100V単相 350W
最大寸法 (H×W×D)	1440×1117×1335mm
重 量	130kg

ホイール balancer の安全使用

機種によっては該当しない項目もあります。


巻き込まれるものを
着用しないこと

巻き込まれて
重傷を負う危
険があります



ホイールはゆるまないよう
しっかりと取り付けること

回転中に外れて飛び
出し、重傷を負う危険
があります



測定前にタイヤ溝の
小石やゴミを取り除くこと

小石が飛び、重傷を
負う危険があります



ホイールの回転面に
立たないこと

小石やウエイトが
飛び、重傷を負う
危険があります。ウ
エイトは確実に取
り付けてください



⚠ 安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中村区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本


http://www.banzai.co.jp
 E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店



V9901/2

ベクトルシリーズの最高峰。
数々の最新機能をフル装備。



<ディスプレイ表示例>

グラフィック表示パネルで非常に解りやすく、またお客様への説明にも役立ちます。

- バランサーの表示値に合わせて、ロールウェイトを最小5gより1g単位でジャストカット。高精度と経済性を兼ね備えたバランサーです。
- 今、流行の大径ホイール・インチアップにも対応できます。

自動 位相検出	スポーク プログラム	自動入力・ モード切替	自動入力
ウェイト マッチング	クリップ モード	ウェイト カッター	ホイールリフター 標準付属

型 式	V9901	V9902
最大重量	65kg	
測定対象 ホイール	自動入力測定範囲:12インチ~24インチ 手動入力範囲:8~30インチ	
ホイール巾	3.5~20インチ	
表示方法	LED	
設定値 入力方法	自動入力/手動入力 自動入力(アルミ内面のみ)/手動入力	
測定範囲	0~500g	
電源	100V単相 380W	200V三相 280W
最大寸法(H×W×D)	1440×1117×1335mm	
重量	150kg	

V9801/2

洗練された入力システムを受継ぎ、
レベルの高いサービスが可能。

- 内面修正と打ち込み修正のモード切替えは自動で素早く行えるので、タイヤ交換作業の多い時に効力を発揮します。



自動 位相検出	スポーク プログラム	自動入力・ モード切替	自動入力
ウェイト マッチング	クリップ モード	ウェイト カッター	ホイールリフター 標準付属

型 式	V9801	V9802
最大重量	65kg	
測定対象 ホイール	自動入力測定範囲:12インチ~24インチ 手動入力範囲:8~30インチ	
ホイール巾	3.5~20インチ	
表示方法	LED	
設定値 入力方法	自動入力/手動入力 自動入力(アルミ内面のみ)/手動入力	
測定範囲	0~500g	
電源	100V単相 350W	200V三相 250W
最大寸法(H×W×D)	1440×1117×1335mm	
重量	130kg	

V9601/2

手動入力でシンプルながらも
広く導入されている実力派。

- V9000シリーズの末っ子。修正したい個所に、ウェイトをジャストセット。必要な機能を搭載したエントリーモデルです。



自動 位相検出	スポーク プログラム	自動入力・ モード切替	自動入力
ウェイト マッチング	クリップ モード	ウェイト カッター	ホイールリフター 標準付属

型 式	V9601	V9602
最大重量	65kg	
測定対象 ホイール	ディスタンスアーム可動範囲: 12インチ~24インチ 手動入力範囲:8~30インチ	
ホイール巾	3.5~20インチ	
表示方法	LED	
設定値 入力方法	自動入力/手動入力 自動入力	
測定範囲	0~500g	
電源	100V単相 350W	200V三相 250W
最大寸法(H×W×D)	1440×1117×1335mm	
重量	130kg	

自動位相検出

ワンタッチでウェイトを
取り付ける位置が
最上点へ!



- タイヤとホイールのアンバランス測定終了後、ウェイト貼り付け位置まで自動で回転、停止するシステムです。
- 取り付ける位置が最上点へくことにより効率よく作業することができます!

スポークプログラム

スポークホイールも美観
を損なうことなく修正!



- 新機能スポークプログラムは、任意の位置に分割修正するシステムです。
- 複雑なスポーク形状でもウェイトを隠せます。
- 内面修正が出来ない形状のホイール(リブ補強付)でもウェイトを分割表示し、修正できます。

自動入力・モード切替

簡単で素早い
入力の奥義!



自動入力


- ディスタンスアームで、ホイール径とホイールまでの距離が自動入力されます。

モード切替

- ディスタンスアームで、打ち込みモードと内面修正モードを自動判定します。

ウェイトマッチング

タイヤとホイールを最適な組合せに!



- タイヤとホイールのアンバランス状態を診断し、振動を起こしにくい最も良い状態にするためのシステムです。
- タイヤとホイールの最適な組合せ位置を指示することにより、ウェイト貼り付け量を減らすことができます!

クリップモード

ウェイト修正位置を、
確実にキャッチ!



- 貼付ウェイトを確実にクリップし、正確な位置に貼り付けできます。
- 修正位置は表示部に表示されます。
- 今まで「目見当」で探っていたウェイト修正位置を確実に捕らえます。



ウェイトカッター

必要なバランスウェイトを瞬時に切り出し!



- 測定したアンバランス量を最小5gより1g単位で切り出します。
- IN側、OUT側が刻印により区別されます。
- 使用するウェイトはロール状のウェイトで、端数がなく経済的です。
- 任意に切り出すことも可能です。